

Garant**Insteekplaat neutraal, HU9310, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275006 4
GTIN	4062406098360
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geslepen flanken.

Toepassing:

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026.

T.b.v.:

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,09 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Coating	ongecoat
Snedeccondities	continu
Soort	HU9310
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		