

Garant GRIDLINE

**Vleugeldeur-machinekast Met afrolrand, met lades en uittrekbaar legbord, 26x20G, Hoogte: 1025mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	932115 1025
GTIN	4062406098308
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 30x28G. Met vleugeldeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat.

**Uitgerust met 2 x volledig uittrekbare lades 26x20G** met belastbaarheid 75 kg. **2 x uittrekbaar legbord** met een belastbaarheid van 75 kg.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75,75

Aantal uittrekbare legborden: 2

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp en uittrekbaar legbord niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bijbehorende lades 26x20G.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	850 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Diepte	700 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	26
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Breedte	750 mm
Gewicht	121 kg
Lades nuttige breedte	650 mm
Hoogte	1025 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26×20G
Producttype	Machinekast

## Accessoires

Lade,75 kg Fronthoogte lade 75 mm	930633 75
Uittrekbaar legbord75 kg Inbouwhoogte 75 mm	930654 75
Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12

Stalen afdekplaat met 3-zijdige afrolrand Afmeting in G  
30X28

951970 30X28

Mat van geribbeld rubber Afmeting in G 30X28

951975 30X28