

Garant GRIDLINE

Schuifdeur-machinekast met afrolrand, 26×20G, Hoogte: 1025mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	932130 1025
GTIN	4062406098612
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 60×28G. Met schuifdeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Montage van lades 26×20G en uittrekbare legborden 26×20G in een raster van 25 mm aan beide zijden mogelijk. **Geen uittrekbeveiliging.** Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat.

Accessoires:

Bijpassende lades onder nr. 930633 en nr. 930635, bijpassende uittrekbare legborden onder nr. 930654 en nr. 930656.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, schuifdeuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Opmerking:

Sokkel nr. 958080 – 958086 is NIET geschikt.

Technische beschrijving

Hoogte	1025 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Nuttige hoogte	875 mm
Gewicht	128 kg
Diepte	700 mm

Diepte in G	28
Breedte	1500 mm
Breedte in G	60
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Machinekast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
Stalen afdekplaat met 3-zijdige afrolrand Afmeting in G 60X28	951970 60X28
Mat van geribbeld rubber Afmeting in G 60X28	951975 60X28