


SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder links, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/15HPmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320036 63/15HP
GTIN	2050001772534
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.  
PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Reservedeel	P05
Minimale voorboor-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Plaatafmeting	15
As-puntafstand f	45 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Schacht-Ø	63 mm
Opname	HSK-T
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 12164-3

Inwendige koeling	ja
Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P02	320618 P02
Spanschroef nr. 3 Type P02	320611 P02
Spanschroef nr. 3 Type P06	320611 P06
Tussenplaat nr. 1 Type P02	320610 P02
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P06	320610 P06
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P04	320618 P04
Tussenplaat nr. 1 Type P04	320610 P04
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05
Kniehefboom nr. 4 Type P04	320612 P04
Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01
Spanschroef nr. 3 Type D07	320611 D07
Spanklemstuk nr. 6 Type D07	320614 D07
Sproeierring nr. 5 Type D07	320613 D07
Kniehefboom nr. 4 Type P06	320612 P06
Kniehefboom nr. 4 Type P02	320612 P02
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P06	320618 P06
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Hoogrendement-koelnippel (HP) Type 63	320001 63
Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05	320618 P05
Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05

