

HW Pickardt

**Handstempelgereedschap, Letterhoogte: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085471 3
GTIN	4250191110347
Artikelklasse	08W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor het signeren van opeenvolgende nummers. Ontworpen voor de zwaarste belastingen. Met arrêteerstift. Alle onderdelen chemisch vernikkeld. Schijven met 11 tekens = gravure 0 – 9 en spatie. Verpakt in kunststof box.

**Toepassing:**

Voor het variabel nummeren van materialen **tot een sterkte van 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**Opmerking:**

Stempelgereedschap in andere uitvoeringen, zoals bijv. met automatische doornummering of afwijkende schrifthoogtes, is op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schijfbreedte = tekenbreedte	3 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak	1500 N/mm <sup>2</sup>
Letterhoogte	3 mm
Afdrukbreedte	23 mm
Aantal posities	8

Producttype

Handstempelgereedschap

---

## Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP

085475 GRIP