

Garant
Fijnfrees, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 66/8mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-fijnfrees voor **uiterst efficiënte voor- en nabewerking**. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor **uitstekende oppervlaktekwaliteiten** in **slijpkwaliteit**. **Extreme tijdsbesparing** mogelijk dankzij een **grote snedeverplaatsing** en **hoge voeding per tand**.

Toepassing:

Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Wisselplaatschroevenset	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	3 mm
Snijkant-Ø D_c	66 mm

Aantal snijkanten Z	8
geschikte wisselplaat	CPHX 09T3..
Opnameboring-Ø	27 mm
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees