

HW Pickardt

Handstempelgereedschap, Letterhoogte: 5mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085471 5
GTIN	4250191110361
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor het signeren van opeenvolgende nummers. Ontworpen voor de zwaarste belastingen. Met arrêteerstift. Alle onderdelen chemisch vernikkeld. Schijven met 11 tekens = gravure 0 – 9 en spatie. Verpakt in kunststof box.

Veiligheidsslagkap vermindert het gevaar voor ongevallen en ontziet behuizingen.

Toepassing:

Voor het variabel nummeren van materialen **tot een sterkte van 1500 N/mm²**.

Opmerking:

Stempelgereedschap in andere uitvoeringen, zoals bijv. met automatische doornummering of afwijkende schrifthoogtes, is op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Letterhoogte	5 mm
Afdrukbreedte	30 mm
Schijfbreedte = tekenbreedte	4 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak	1500 N/mm ²

Aantal posities	8
Producttype	Handstempelgereedschap

Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
-----------------------------	-------------