

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0810/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Halsbreedte L_4	8,4 mm
Middenverplaatsing L_3	6,4 mm
ISO-code houder	A0810H SDQCR/L07
Totale lengte L	100 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Koplengte L_1	22,4 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	12,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500