

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/07mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A1012K SDQCR/L07
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15,5 mm
Koplengte L_1	27,5 mm
Halsbreedte L_4	10,7 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Instelhoek κ	107,5 graden
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	125 mm
Nuttige diepte T	4 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500