

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/07mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Artikelklasse	21T

## Technische beschrijving

Koplengte $L_1$	39,5 mm
ISO-code houder	A1216M SDQCR/L07
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	19,5 mm
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Halsbreedte $L_4$	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte $L$	150 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Nuttige diepte $T$	5 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500