

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0810/07mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	9 mm
Totale lengte L	100 mm
Koplengte L ₁	22,4 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Halsbreedte L ₄	8,4 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A0810H SDQCR/L07
Instelhoek κ	107,5 graden
Middenverplaatsing L ₃	6,4 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12,5 mm
Plaatafmeting	7 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500