

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/07mm****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 260341 1216/07 |
| GTIN          | 4062406099152  |
| Artikelklasse | 21T            |

**Technische beschrijving**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Wisselplaatschroevenset              | 269028 7         |
| Plaatafmeting                        | 7 mm             |
| Totale lengte L                      | 150 mm           |
| Middenverplaatsing L <sub>3</sub>    | 11 mm            |
| ISO-code houder                      | A1216M SDQCR/L07 |
| Halsbreedte L <sub>4</sub>           | 12 mm            |
| geschikte wisselplaat                | DC.. 0702..      |
| Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub> | 19,5 mm          |
| Spanhoogte L <sub>2</sub>            | 15 mm            |
| Koplengte L <sub>1</sub>             | 39,5 mm          |
| Instelhoek κ                         | 107,5 graden     |
| Nuttige diepte T                     | 5 mm             |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>             | 16 mm            |
| Norm                                 | Fabrieksnorm     |
| Inzetsoort                           | links            |
| Binnendraaidiepte tot                | 3xD              |
| Inwendige koeling                    | ja               |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Toepassing  | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang           |

---

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8                                       | 674248 TX8 |
| Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |