

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
ISO-code houder	A1012K SDQCR/L07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Halsbreedte L_4	10,7 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15,5 mm
Koplengte L_1	27,5 mm
Nuttige diepte T	4 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500