

Garant

Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht EWS + Benz, Vanaf groefbreedte m: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290351 10
GTIN	4062406099541
Artikelklasse	29K

Omschrijving

Let op:

Minimale voorboor- \emptyset altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- \emptyset 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Minimale voorboor- \emptyset D_{\min}	27,37 mm
Minimale voorboor- \emptyset D_{\min}	27,73 mm
Schacht- \emptyset	16 mm
Nuttige lengte L_1	37 mm
geschikt voor groefbreedte m	10; 12 mm
Middenverplaatsing L_3	14 mm

Bout	290399 3
Snijplaathouder-Ø D ₁	25 mm
Inwendige koeling	nee
Schacht lengte L _s	30 mm
Schacht	EWS + Benz
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap