

Garant**Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht WTO, Vanaf groefbreedte m: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290352 5
GTIN	4062406099589
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	6,35 mm
geschikt voor groefbreedte m	5 mm
Nuttige lengte L_1	37 mm

Schacht-Ø	16 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12,82 mm
Bout	290399 1
Snijplaathouder-Ø D_1	12 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtlengte L_s	6 mm
Schacht	WTO
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap