

Garant**Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht WTO, Vanaf groefbreedte m: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290352 6
GTIN	4062406099596
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor- \varnothing altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- \varnothing 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Schacht- \varnothing	16 mm
Nuttige lengte L ₁	37 mm
geschikt voor groefbreedte m	6; 8 mm

Bout	290399 2
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	17,49 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	17,85 mm
Snijplaathouder- $\varnothing D_1$	16 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtlengte L_s	6 mm
Schacht	WTO
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap