

Garant
Spiebaansteekhouder kort Ø DS 16 mm, Vanaf groefbreedte m: 6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	290357 6
GTIN	4062406099305
Artikelklasse	29K

Omschrijving
Let op:

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Schacht-Ø	16 mm
Bout	290399 2
Middenverplaatsing L_3	9 mm
geschikt voor groefbreedte m	6; 8 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	17,49 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	17,85 mm
Nuttige lengte L_1	39 mm
Snijplaatouder-Ø D_1	16 mm

Inwendige koeling	ja
Schactlengte L _s	40 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap