

Garant**Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht EWS + Benz,
Vanaf groefbreedte m: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290351 4
GTIN	4062406099503
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor- \emptyset altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- \emptyset 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Bout	290399 1
Minimale voorboor- \emptyset D_{\min}	10,71 mm
Minimale voorboor- \emptyset D_{\min}	10,91 mm
Nuttige lengte L_1	37 mm
Schacht- \emptyset	16 mm
Middenverplaatsing L_3	5,35 mm

geschikt voor groefbreedte m	4; 5 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	10 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtlengthe L _s	30 mm
Schacht	EWS + Benz
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap