

**Garant**
**Spiebaansteekhouder kort Ø DS 20 mm, Vanaf groefbreedte m: 3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	290359 3
GTIN	4062406099435
Artikelklasse	29K

**Omschrijving**
**Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	21 mm
Schacht-Ø	20 mm
geschikt voor groefbreedte m	3 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	8,36 mm
Bout	290399 1
Middenverplaatsing $L_3$	4,2 mm
Snijplaathouder-Ø $D_1$	7,8 mm
Inwendige koeling	ja

Schachtlengte L <sub>s</sub>	50 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap