

Garant**Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht WTO, Vanaf groefbreedte m: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290352 2
GTIN	4062406099558
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor- \varnothing altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- \varnothing 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	3,65 mm
Bout	290399 1
Minimale voorboor- \varnothing D_{\min}	7,03 mm

geschikt voor groefbreedte m	2 mm
Schacht-Ø	16 mm
Nuttige lengte L ₁	25 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	6,5 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtlengte L _s	6 mm
Schacht	WTO
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap