

**Garant**
**Spiebaansteekhouder kort Ø DS 20 mm, Vanaf groefbreedte m: 6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	290359 6
GTIN	4062406099466
Artikelklasse	29K

**Omschrijving**
**Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	20 mm
Bout	290399 2
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	17,49 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	17,85 mm
Nuttige lengte $L_1$	39 mm
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
geschikt voor groefbreedte m	6; 8 mm
Snijplaatouder-Ø $D_1$	16 mm

Inwendige koeling	ja
Schactlengte L <sub>s</sub>	50 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap