

**Garant****Spiebaansteekhouder kort Ø DS 16 mm, Vanaf groefbreedte m: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290357 5
GTIN	4062406099299
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	33 mm
Bout	290399 1
Schacht-Ø	16 mm
Middenverplaatsing $L_3$	6,35 mm
geschikt voor groefbreedte m	5 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	12,82 mm
Snijplaathouder-Ø $D_1$	12 mm
Inwendige koeling	ja

Schachtlengte L <sub>s</sub>	40 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap