

SONO  SWISS®**Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET, Inhoud: 1l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082923 1
GTIN	2050001962904
Artikelklasse	04E

Omschrijving**Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Staande apparaten: PRESET – getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Technische beschrijving

Ultrasoon piekvermogen	240 W
Reinigingsbak hoogte	60 mm

Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	nee
Apparaatlengte	206 mm
Inhoud reinigingsbak	1 l
Apparaathoogte	178 mm
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	nee
Verwarmingsvermogen	60 W
Reinigingsbak breedte	85 mm
Apparaatbreedte	118 mm
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie	nee
Reinigingsbak lengte	190 mm
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	nee
Gewicht	2 kg
Breedte inzetkorf	66 mm
Nominale spanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Wattage	90 W
Lengte inzetkorf	172 mm
Nominale inhoud	0,8 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Ultrasone krachtreinigerT5 Inhoud l/kg 10	082935 10
Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 10	082930 10
Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 1	082926 1
Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK

Ultrasonische krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 10	082932 10
Ultrasonische krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 2,5	082932 2,5
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1
Ultrasonische krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 10	082934 10