

SONO  SWISS[®]**Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET, Inhoud: 12l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082923 12
GTIN	2050001962713
Artikelklasse	04E

Omschrijving**Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Staande apparaten: PRESET – getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Technische beschrijving

Reinigingsbak lengte	297 mm
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	nee

Apparaatlengte	355 mm
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	nee
Inhoud reinigingsbak	12 l
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie	nee
Reinigingsbak breedte	238 mm
Reinigingsbak hoogte	200 mm
Apparaatbreedte	290 mm
Verwarmingsvermogen	800 W
Apparaathoogte	320 mm
Gewicht	7,3 kg
Ultrasoon piekvermogen	800 W
Energievoorziening	Netvoeding
Wattage	1000 W
Breedte inzetkorf	181 mm
Nominale spanning	230 V
Lengte inzetkorf	240 mm
Nominale inhoud	9 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK
Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 2,5	082932 2,5
Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 10	082934 10
Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 12	082926 12
Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 10	082932 10
Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 10	082930 10

Ultrasonische krachtreinigerT5 Inhoud l/kg 10	082935 10
Ultrasonische krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrasonische krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1