

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET, Inhoud: 6l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082923 6
GTIN	2050001962928
Artikelklasse	04E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Staande apparaten: PRESET – getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

**Toepassing:**

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

**Levering:**

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

**Technische beschrijving**

Apparaatbreedte	205 mm
Reinigingsbak breedte	150 mm

Reinigingsbak lengte	298 mm
Uitbreidingsmogelijkheid pomppfiltratie	nee
Verwarmingsvermogen	400 W
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	nee
Inhoud reinigingsbak	6 l
Gewicht	4,8 kg
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	nee
Apparaathoogte	270 mm
Reinigingsbak hoogte	150 mm
Apparaatlengte	355 mm
Ultrasoon piekvermogen	600 W
Wattage	550 W
Nominale spanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Lengte inzetkorf	246 mm
Breedte inzetkorf	106 mm
Nominale inhoud	4,3 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

## Accessoires

Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 6	082926 6
Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 10	082932 10
Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 10	082930 10
Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 2,5	082932 2,5
Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 10	082934 10

Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1
Ultrasone krachtreinigerT5 Inhoud l/kg 10	082935 10
Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK