

SONO  SWISS[®]**Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET, Inhoud: 3l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082923 3
GTIN	2050001962911
Artikelklasse	04E

Omschrijving**Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Staande apparaten: PRESET – getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Technische beschrijving

Apparaatbreedte	190 mm
Apparaathoogte	220 mm

Reinigingsbak hoogte	97 mm
Apparaatlengte	300 mm
Verwarmingsvermogen	200 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	nee
Reinigingsbak lengte	235 mm
Ultrasoon piekvermogen	320 W
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	nee
Reinigingsbak breedte	134 mm
Inhoud reinigingsbak	3 l
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie	nee
Gewicht	2,8 kg
Lengte inzetkorf	191 mm
Wattage	280 W
Energievoorziening	Netvoeding
Breedte inzetkorf	95 mm
Nominale spanning	230 V
Nominale inhoud	1,9 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 10	082932 10
Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 10	082930 10
Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK
Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 3	082926 3
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1

Ultrasonische krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 2,5	082932 2,5
Ultrasonische krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrasonische krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 10	082934 10
Ultrasonische krachtreinigerT5 Inhoud l/kg 10	082935 10