

SONO  SWISS[®]**Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET, Inhoud: 18l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082923 18
GTIN	2050001963468
Artikelklasse	04E

Omschrijving**Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Staande apparaten: PRESET – getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Technische beschrijving

Inhoud reinigingsbak	18 l
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	nee

Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	nee
Apparaathoogte	320 mm
Reinigingsbak hoogte	200 mm
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	nee
Reinigingsbak lengte	330 mm
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie	nee
Gewicht	8,7 kg
Apparaatlengte	386 mm
Ultrasoon piekvermogen	800 W
Reinigingsbak breedte	300 mm
Verwarmingsvermogen	800 W
Apparaatbreedte	355 mm
Nominale spanning	230 V
Lengte inzetkorf	267 mm
Wattage	1000 W
Breedte inzetkorf	241 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale inhoud	12,9 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 10	082930 10
Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrasone krachtreinigerT5 Inhoud l/kg 10	082935 10
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1
Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 10	082932 10
Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK

Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 10

082934 10

Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 2,5

082932 2,5