

SONO  SWISS[®]**Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET, Inhoud: 30l****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 082923 30 |
| GTIN | 2050001962720 |
| Artikelklasse | 04E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Staande apparaten: PRESET – getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|--------|
| Ultrasoon piekvermogen | 1200 W |
| Inhoud reinigingsbak | 30 l |

| | |
|---|------------------------------|
| Reinigingsbak lengte | 570 mm |
| Uitbreidingsmogelijkheid pomppfiltratie | nee |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | nee |
| Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | nee |
| Apparaatbreedte | 355 mm |
| Verwarmingsvermogen | 1200 W |
| Reinigingsbak breedte | 330 mm |
| Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | nee |
| Apparaatlengte | 570 mm |
| Apparaathoogte | 320 mm |
| Reinigingsbak hoogte | 200 mm |
| Nominale spanning | 230 V |
| Breedte inzetkorf | 238 mm |
| Wattage | 1500 W |
| Lengte inzetkorf | 443 mm |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Nominale inhoud | 20,6 l |
| Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 2,5 | 082930 2,5 |
| Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 2,5 | 082934 2,5 |
| Ultrasone krachtreinigerT1 Inhoud l/kg 10 | 082930 10 |
| Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 10 | 082932 10 |
| Ultrasone krachtreinigerT5 Inhoud l/kg 10 | 082935 10 |
| Ultrasone krachtreinigerT4 Inhoud l/kg 10 | 082934 10 |
| Ultrasone krachtreinigerT2 Inhoud l/kg 2,5 | 082932 2,5 |

| | |
|---|-----------|
| Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 30 | 082926 30 |
| Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK | 082931 AK |
| Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1 | 082931 1 |