




Pendeloplegvlak verstelbaar vlak, buitendraad, Schroefdraad M: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	370065 M8
GTIN	2050001961907
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Kraaglengte L ₂	25 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	8 kN
Schroefdraad M	M8
Lengte 1	11,6 mm
Buiten-Ø D ₁	5,8 mm
Sleutelwijdte SW	13 mm
Producttype	Pendeloplegvlak

