



Pendeloplegvlak verstelbaar geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	370066 M10
GTIN	2050001961969
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Kraaglengte L_2	30 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	8 kN
Lengte 1	15,7 mm
Schroefdraad M	M10
Buiten-Ø D_1	8,6 mm
Sleutelwijdte SW	17 mm
Producttype	Pendeloplegvlak

