



Pendeloplegvlak verstelbaar geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	370066 M12
GTIN	2050001961976
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Lengte 1	15,7 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	15 kN
Schroefdraad M	M12
Kraaglengte L ₂	35 mm
Buiten-Ø D ₁	8,6 mm
Sleutelwijdte SW	17 mm
Producttype	Pendeloplegvlak

