




Pendeloplegvlak verstelbaar geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M16



Bestelgegevens

Bestelnummer	370066 M16
GTIN	2050001961983
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	10,5 mm
Kraaglengte L ₂	40 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	25 kN
Schroefdraad M	M16
Lengte 1	20,7 mm
Sleutelwijdte SW	24 mm
Producttype	Pendeloplegvlak

