




## Pendeloplegvlak verstelbaar geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370066 M8
GTIN	2050001961952
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Kogel van kogellagerstaal.

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

**Toepassing:**

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

**Opmerking:**

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

Lengte 1	11,6 mm
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	5,8 mm
Kraaglengte L <sub>2</sub>	25 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	8 kN
Schroefdraad M	M8
Sleutelwijdte SW	13 mm
Producttype	Pendeloplegvlak

