




Pendeloplegvlak verstelbaar vlak, buitendraad, Schroefdraad M: M20



Bestelgegevens

Bestelnummer	370065 M20
GTIN	2050001961945
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Lengte 1	27,3 mm
Buiten-Ø D ₁	20 mm
Schroefdraad M	M20
Kraaglengte L ₂	50 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	90 kN
Sleutelwijdte SW	30 mm
Producttype	Pendeloplegvlak

