



Spanhaak geslepen M12, Type: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	370073 7
GTIN	2050001962003
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Toepassing:

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor hogere spankrachten en meer stabiliteit.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	58,8 Nm
Type	7
Hoogte H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Lengte 1	40 mm
F _{max.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Producttype	Spanhaak

