

**Spanhaak geslepen M12, Type: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370073 9
GTIN	2050001962027
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.  
Voor hogere spankrachten en meer stabiliteit.

**Technische beschrijving**

Type	9
Hoogte H <sub>2</sub>	29 mm
Lengte 1	60 mm
H <sub>1</sub>	39 mm
maximaal draaimoment	45,1 Nm
F <sub>max.</sub>	15,2 kN
Ø D <sub>h7</sub>	25 mm
Producttype	Spanhaak

