



Spanhaak geslepen M16, Type: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	370074 9
GTIN	2050001962041
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Toepassing:

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor hogere spankrachten en meer stabiliteit.

Technische beschrijving

Hoogte H ₂	36 mm
F _{max.}	33 kN
maximaal draaimoment	127,4 Nm
Type	9
H ₁	75 mm
Lengte 1	60 mm
Ø D _{h7}	32 mm
Producttype	Spanhaak

