

**Spanhaak geslepen M16, Type: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370074 8
GTIN	2050001962034
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Toepassing:**

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor hogere spankrachten en meer stabiliteit.

Technische beschrijving

Hoogte H_2	36 mm
H_1	75 mm
Lengte 1	50 mm
maximaal draaimoment	147 Nm
$F_{max.}$	38 kN
Type	8
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Producttype	Spanhaak

