

**Vormspanner, L × B1: 80X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370089 80X32
GTIN	2050001962102
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- Spannen van 2 werkstukken mogelijk.
- Maximale spanslag 0,5 mm.

Materiaal:

Spanwiggen van temperstaal.

Levering:

Inclusief spanring voor bewerking.

Technische beschrijving

Hoogte H	42 mm
Spankracht	2,5 kN
Breedte B	50 mm
Ø D ₂	7,7 mm
maximaal draaimoment	14 Nm
Maximale bewerkingsdiepte T	10 mm
Producttype	Wigspanner

