

**Spanhaak geslepen M12, Type: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370073 8
GTIN	2050001962010
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Toepassing:**

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor hogere spankrachten en meer stabiliteit.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	49 Nm
Lengte 1	50 mm
Hoogte H ₂	29 mm
Type	8
H ₁	39 mm
F _{max.}	18,5 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Producttype	Spanhaak

