

**Spanhaakopname, Lengte L: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370083 100
GTIN	2050001962065
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor geleiding en verhoging van de **geslepen** spanhaken.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M12
Buiten-Ø D	40 mm
Ø D <sub>F7</sub>	25 mm
maximaal draaimoment	49 Nm
Producttype	Installatie-spansysteem