


**Garant****Adapter Frees / spantang ER, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301113 16
GTIN	4062406099022
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Boring, contactvlak aan de kraag en ER-spantangzitting geslepen, buitenzijde basisdeel speciaal bewerkt voor optimale rondloop- en balanceereigenschappen. Voor een zo kort mogelijke uitsteeklengte met spanmoer aan de binnenzijde (naar keuze met afdichting te gebruiken). Doorboorde aantrekbout voor inwendige koeling.

**Toepassing:**

Zeer flexibele en voordelige oplossing, maakt van elke willekeurige meskopopname een spantangopname.

**Levering:**

Inclusief ER-spanmoer (aan binnenzijde), aantrekbout.

**Accessoires:**

Afdichtingen nr. 309630; 309635.

**Opmerking:**

Geschikte spanmoer nr. 309621.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	78 mm
Buiten-Ø D	38 mm
Voor ER-spantangen	25
Norm	DIN 6357
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm

Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 15 mm	309630 15
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 9 mm	309630 9
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 5 mm	309630 5
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 8 mm	309630 8
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 7 mm	309630 7
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d SATZ mm	309630 SATZ
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 16 mm	309630 16
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 13 mm	309630 13
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 6 mm	309630 6
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 14 mm	309630 14
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 10 mm	309630 10
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 11 mm	309630 11
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 12 mm	309630 12
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 3 mm	309630 3
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 4 mm	309630 4