

SONO SWISS®

**Ultrasoon reinigingsapparaat DURA-S, Inhoud: 140l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082925 140
GTIN	2050002003521
Artikelklasse	04E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Staannd apparaat: DURA-S – Multifrequentieapparaat van duplex-edelstaal, generator met vermogensregelaar en kortsluitvast

**Toepassing:**

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

**Levering:**

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Apparaatlengte: 700 mm

Apparaatbreedte: 750 mm

Apparaathoogte: 800 mm

Lengte inzetkorf: 530 mm

Breedte inzetkorf: 450 mm  
Reinigingsbak hoogte: 550 mm

## Technische beschrijving

Apparaatbreedte	750 mm
Inhoud reinigingsbak	140 l
Ultrasoon piekvermogen	2400 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	nee
Reinigingsbak breedte	500 mm
Apparaatlengte	700 mm
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie	nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	nee
Gewicht	80 kg
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	nee
Apparaathoogte	800 mm
Reinigingsbak hoogte	550 mm
Reinigingsbak lengte	650 mm
Verwarmingsvermogen	7500 W
Lengte inzetkorf	530 mm
Breedte inzetkorf	450 mm
Wattage	8840 W
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	400 V
Nominale inhoud	142 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

## Accessoires

Ultrasone krachtreiniger T9 Inhoud l/kg 2,5	082939 2,5
---------------------------------------------	------------

Ultrasone krachtreiniger T4 Inhoud l/kg 10	082934 10
Ultrasone krachtreiniger T3 Inhoud l/kg 0,85	082933 0,85
Ultrasone krachtreiniger T5 Inhoud l/kg 2,5	082935 2,5
Ultrasone krachtreiniger T8 Inhoud l/kg 10	082938 10
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T1	082930 T1
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T3	082930 T3
Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK
Ultrasone krachtreiniger T5 Inhoud l/kg 10	082935 10
Ultrasone krachtreiniger T6 Inhoud l/kg 2,5	082936 2,5
Ultrasone krachtreiniger T4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Ultrasone krachtreiniger T9 Inhoud l/kg 10	082939 10
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T2	082930 T2
Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 140	082926 140
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 25	082931 25
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T6	082930 T6
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrasone krachtreiniger T8 Inhoud l/kg 2,5	082938 2,5
Ultrasone krachtreiniger T3 Inhoud l/kg 25	082933 25
Ultrasone krachtreiniger T2 Inhoud l/kg 10	082932 10
Ultrasone krachtreiniger T6 Inhoud l/kg 10	082936 10
Ultrasone krachtreiniger T7 Inhoud l/kg 10	082937 10
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T4	082930 T4
Ultrasone krachtreiniger T7 Inhoud l/kg 2,5	082937 2,5
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg 10	082930 10
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T5	082930 T5
Ultrasone krachtreiniger T2 Inhoud l/kg 2,5	082932 2,5