

SONO  SWISS®**Ultrasoon reinigingsapparaat DURA-S, Inhoud: 220l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082925 220
GTIN	
Artikelklasse	04E

Omschrijving**Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Staannd apparaat: DURA-S – Multifrequentieapparaat van duplex-edelstaal, generator met vermogensregelaar en kortsluitvast

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Apparaatlengte: 800 mm

Apparaatbreedte: 900 mm

Apparaathoogte: 800 mm

Lengte inzetkorf: 630 mm

Breedte inzetkorf: 600 mm
Reinigingsbak hoogte: 550 mm

Technische beschrijving

Gewicht	110 kg
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	nee
Ultrasoon piekvermogen	3600 W
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	nee
Apparaatbreedte	900 mm
Reinigingsbak breedte	650 mm
Reinigingsbak hoogte	550 mm
Verwarmingsvermogen	10000 W
Inhoud reinigingsbak	220 l
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	nee
Reinigingsbak lengte	750 mm
Apparaathoogte	800 mm
Apparaatlengte	800 mm
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie	nee
Lengte inzetkorf	630 mm
Wattage	11940 W
Breedte inzetkorf	600 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	400 V
Nominale inhoud	220 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

Ultrasone krachtreiniger T8 Inhoud l/kg 2,5	082938 2,5
---	------------

Ultrasone krachtreiniger T7 Inhoud l/kg 2,5	082937 2,5
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T1	082930 T1
Ultrasone krachtreiniger T6 Inhoud l/kg 2,5	082936 2,5
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T3	082930 T3
Ultrasone krachtreiniger T9 Inhoud l/kg 2,5	082939 2,5
Ultrasone krachtreiniger T3 Inhoud l/kg 25	082933 25
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T6	082930 T6
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T4	082930 T4
Ultrasone krachtreiniger T3 Inhoud l/kg 0,85	082933 0,85
Ultrasone krachtreiniger T2 Inhoud l/kg 10	082932 10
Ultrasone krachtreiniger T4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK
Ultrasone krachtreiniger T9 Inhoud l/kg 10	082939 10
Ultrasone krachtreiniger T5 Inhoud l/kg 2,5	082935 2,5
Ultrasone krachtreiniger T8 Inhoud l/kg 10	082938 10
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 25	082931 25
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg 10	082930 10
Ultrasone krachtreiniger T6 Inhoud l/kg 10	082936 10
Ultrasone krachtreiniger T5 Inhoud l/kg 10	082935 10
Ultrasone krachtreiniger T2 Inhoud l/kg 2,5	082932 2,5
Ultrasone krachtreiniger T4 Inhoud l/kg 10	082934 10
Ultrasone krachtreiniger T7 Inhoud l/kg 10	082937 10
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T2	082930 T2
Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 220	082926 220
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T5	082930 T5