

## Snijkop, links, System / plaatafmeting: QC/11S



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260917 QC/11S |
| GTIN          | 4251414902787 |
| Artikelklasse | 29D           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**. Smalle uitvoering.

#### Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-code snijkop: STUCR/L 11

geschikte wisselplaat: TC.. 1102..

geschikte basisdelen: 264900 – 264908

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 22 mm

Middenverplaatsing: 11 mm

Totale lengte: 20 mm

### Technische beschrijving

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Schacht-Ø                     | 20 mm               |
| Plaatafmeting                 | 11 mm               |
| ISO-code snijkop              | STUCR/L 11          |
| geschikte basisdelen          | 264900 – 264908     |
| geschikte wisselplaat         | TC.. 1102..         |
| Middenverplaatsing            | 11 mm               |
| Systeem                       | QC                  |
| Totale lengte                 | 20 mm               |
| Minimale voorboor-Ø $D_{min}$ | 22 mm               |
| Serie                         | Snijkop             |
| Wisselplaatschroef            | 269022 4            |
| Inzetsoort                    | links               |
| Inwendige koeling             | ja                  |
| Instelhoek $\kappa$           | 93 graden           |
| Toepassing                    | Langsdraaien binnen |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Spanschroef   | 269407     |
| Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8   | 674248 TX8 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm | 659906 500 |