

## Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: QC/11S



### Bestelgegevens

Bestelnummer	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Artikelklasse	29D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**. Smalle uitvoering.

#### Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-code snijkop: STUCR/L 11

geschikte wisselplaat: TC.. 1102..

geschikte basisdelen: 264900 - 264908

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 22 mm

Middenverplaatsing: 11 mm

Totale lengte: 20 mm

### Technische beschrijving

Middenverplaatsing	11 mm
ISO-code snijkop	STUCR/L 11
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Systeem	QC
Wisselplaatschroef	269022 4
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte	20 mm
Serie	Snijkop
geschikte basisdelen	264900 - 264908
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Schacht- $\varnothing$	20 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Langsdraaien binnen

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8