

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	18 mm
Koplengte L ₁	20,5 mm
Totale lengte L	250 mm
ISO-code houder	E20S SVUBR/L 11
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang