

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	E20S SVUBR/L 11
Instelhoek κ	93 graden
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Koplengte L_1	20,5 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang