

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Spanhoogte L_2	23 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	31,5 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	E25S SVUBR/L 11
Koplengte L_1	23 mm
Instelhoek κ	93 graden
Totale lengte L	250 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang