

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	93 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	200 mm
ISO-code houder	E16R SVUBR/L 11
Koplengte L_1	16,5 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	21 mm
Plaatafmeting	11 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang